

Composed® | K-73060-4

Robinet de lavabo de salle de bain déployé avec poignées à levier, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets UltraGlide® avec la technologie Dry Stem sont conçus pour éliminer les fuites habituelles et pour offrir un contrôle en douceur et sans effort.
- Comprend un drain rétractable avec pièce de raccordement de 1,25 po (32 mm).
- S'agence avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Composed pour agrémenter votre salle de bain.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23723 Nettoyant pour robinet
K-73146 Crochet à peignoir double
K-73141 Porte-serviette de 18 po
K-73142 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
K-73144 Porte-serviette double 24 po
K-73145 Bras porte-serviette
K-73148 Porte-papier hygiénique vertical
K-73147 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-15/16" (151 mm)
Drain avec trop-plein: Oui

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)


Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Raccords à déconnexion rapide pour faciliter l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

