

Composed® | K-73081-4

Robinet de baignoire, montage en surface, avec poignée à levier

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Bec sans inverseur
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- S'agence avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Composed pour agrémenter votre salle de bain.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-1/4" (210 mm)

Débit

Débit du robinet: 12 gpm (45.4 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-73146 Crochet à peignoir double

K-73144 Porte-serviette double 24 po

K-73145 Bras porte-serviette

K-73148 Porte-papier hygiénique vertical

K-73141 Porte-serviette de 18 po


K-73142 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-73147 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou sur la baignoire
- Robinets compris.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

