

Triton® Bowe® Cannock™ | K-730T70-4AJR

Robinet de lavabo de salle de bain mural, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Robinet de lavabo de salle de bain col de cygne à deux poignées
- Bec de lavabo col de cygne avec pulvérisateur
Rosespray de 3 11/16 po (94 mm)
- Orifice de sortie du mur au bec de 186 mm (7 5/16 po)
- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min)
- Poignées à levier avec indications rouge/bleu
(conformes à ADA si installées correctement)
- Recouvrements de poignées décoratifs en option
- Les robinets à disque en céramique KOHLER®
dépassent les normes de longévité de l'industrie pour
une performance à vie
- Sans drain
- Brides réglables
- Raccords NPT externes
- Conforme au Safe Drinking Water Act (SDWA)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CP Polished Chrome
- SR Vibrant Bright Nickel



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 3-11/16" (93 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

• Laiton

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-3200 Évier de service au mur, 36 po


K-3202 Évier de service mural, 48 po

K-3203 Évier de service mural, 60 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation au mur verticale de 3 po
- S'associe avec le lavabo de lavage au mur Brockway

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

