

Triton® Bowe® Cannock™ | K-730T70-4AR

Robinet d'évier de service à montage au mur, 45,4 l/min (12 gal/min)

Fonctionnalités

- Robinet de lavabo de salle de bain col de cygne à deux poignées
- Bec de lavabo col de cygne avec pulvérisateur
Rosespray de 3 11/16 po (94 mm)
- Orifice de sortie du mur au bec de 186 mm (7 5/16 po)
- Débit maximal de 12 gal/min
- Poignées à levier avec indications rouge/bleu
(conformes à ADA si installées correctement)
- Sans drain
- Brides réglables
- Raccords NPT externes



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-----------------------|
| CP | Polished Chrome |
| SR | Vibrant Bright Nickel |



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 3-11/16" (93 mm)

Débit

Débit du robinet: 12 gpm (45.4 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Laiton
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-3200 Évier de service au mur, 36 po


K-3202 Évier de service mural, 48 po

K-3203 Évier de service mural, 60 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- S'associe avec le lavabo de lavage au mur Brockway

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

