

Composed® | K-73168-4

Grand robinet de lavabo de salle de bain à poignée à levier unique, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- La poignée à levier unique permet à la fois la commande du débit et de la température
- Comprend un drain rétractable avec pièce de raccordement de 1,25 po (32 mm).
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Idéal pour les applications d'évier en surface
- S'agence avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Composed pour agrémenter votre salle de bain.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'OBC et l'ADA lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.



ADA OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23723 Nettoyant pour robinet
K-73146 Crochet à peignoir double
K-73144 Porte-serviette double 24 po
K-73141 Porte-serviette de 18 po
K-73142 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
K-73145 Bras porte-serviette
K-73147 Porte-papier hygiénique pivotant
K-73148 Porte-papier hygiénique vertical

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 7-1/8" (181 mm)

Drain avec trop-plein: Oui

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)


Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- Montage à un trou
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Conformité à l'ADA pour les poignées seulement.

Conforme à l'OBC et l'ADA lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.

