

## Composed® | K-73176-4

Robinet de bidet avec poignée à levier unique

### Fonctionnalités

- Construction en métal
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Une gamme complète de robinets, d'accessoires et de composants de douche pour coordonner toute la salle de bain
- Débit maximum de 8,3 l/min (2,2 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²)



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

- |    |                  |
|----|------------------|
| CP | Polished Chrome  |
| TT | Vibrant Titanium |



---

## Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

---

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

### Bec

Portée du bec: 4-5/8" (118 mm)

### Débit

Débit maximal nominal de la douchette: 2.2 gpm (8.3 l/min)

---

## Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,  
Thermostatique

---

## Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
- 

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-73146 Crochet à peignoir double

K-73144 Porte-serviette double 24 po

K-73141 Porte-serviette de 18 po

K-73142 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-73145 Bras porte-serviette

K-73147 Porte-papier hygiénique pivotant

K-73148 Porte-papier hygiénique vertical


---

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

---





## Installation

- Montage à un trou
- Raccords flexibles pour une installation facile

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

