

MasterShower® | K-737-K

Inverseur à 2 ou 3 voies

Fonctionnalités

- Achemine le débit d'eau pour desservir jusqu'à trois composants ou orifices de sortie distincts
- Les composants ou orifices de sortie peuvent seulement fonctionner individuellement
- Fourni comme inverseur à trois voies (poignée à rotation de 360 degrés), mais peut être configuré sur site pour un fonctionnement bidirectionnel (poignée à rotation de 120 degrés)
- Fonctionnement à poignée unique
- Un orifice de sortie : débit de 18 gal/min à 45 lb/po²;
deux orifices de sorties : débit de 20,8 gal/min à 45 lb/po²
- Raccordement d'entrée femelle NPT de 3/4 po
- Trois raccords femelles NPT de 1/2 po
- Nécessite un ou plusieurs robinets supplémentaires pour contrôler la fonction marche/arrêt et la température (vendus séparément)
- Exige la robinetterie pour robinet coupleur/inverseur (vendue séparément)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Robinetterie

Vanne incluse : Inverseur

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 20.8 gpm (78.7 l/min)

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique
maximale : 125 psi (8.6 bar)


Matériel

- Corps en laiton forgé résistant à la dézincification assurant la fiabilité à long terme et la résistance aux conditions d'eau agressive
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

