

Seaforth™ | K-746

Baignoire en alcôve de 54 po x 30 1/4 po, drain à droite

Fonctionnalités

- Tablier intégral
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-3/8" (60 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	41-13/16" x 23-1/8" (1062 mm x 587 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	48-9/16" x 24" (1234 mm x 609 mm)
Profondeur de l'eau:	8-5/8" (219 mm)
Capacité en eau:	30 gal (113.6 L)
Charge minimale au sol:	49 lbs/ft²
Poids:	277 lbs (125.6 kg)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

- K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
- K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
- K-23726 Traitement pour drains
- K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
- K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
- K-23725 Nettoyant pour fonte


Produits et accessoires requis

- K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain à droite
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

