

Purist® | K-7547-4

Robinet d'évier de cuisine à traverse, à deux trous

Fonctionnalités

- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- S'agence aux autres produits de la collection Purist.
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-3/8" (213 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique

K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double


K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique

K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à deux trous
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

