

Persuade® Curv | K-75790

Toilette allongée deux pièces avec siphon dissimulé, à chasse double

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Comprend un levier de déclenchement à chasse double en Polished Chrome à gauche
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- Technologie de chasse double permettant de choisir entre une chasse complète ou partielle
- 6,0 l/chasse (1,6 gal/chasse) ou 3,8 l/chasse (1,0 gal/chasse)
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm) uniquement. Ne peut pas être combiné à K-5383 ou K-5381 pour les installations de 10 ou 14 po.
- Le système d'installation breveté ReadyLock®, une solution simple pour les toilettes à siphon à jupe, permet d'économiser du temps et d'éviter les tracas, et élimine le besoin de percer le plancher pour une plomberie brute standard de 305 mm (12 po)
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-23726 Traitement pour drains

K-9237 Levier de déclenchement à chasse double, à gauche

K-5588 Siège de toilette allongé désodorisant

1362736 Trousse de plaque de montage, fil exposé

K-26801 Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.0 or 1.6 gpf (3.8 or 6.0 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-5/16" (58 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	4-1/2" x 5-3/4" (114 mm x 146 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	8-1/2" (216 mm)

Articles combinés inclus

- K-19042 Réservoir de toilette à chasse double
- K-4326 Cuvette de toilette allongée avec siphon à jupe





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège vendu séparément
- Requiert la plaque d'installation pour siège chauffant (vendue séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

IMPORTANT! La plomberie brute doit être de 305 mm (12 po) ou plus de la base du mur ou de la plinthe. Installez ou déplacez l'alimentation ou l'orifice de sortie, au besoin, pour vous conformer aux dimensions de la plomberie brute. Si cette toilette est installée dans une nouvelle construction, installez une nouvelle butée d'alimentation en suivant les dimensions sur le diagramme.

Dans les installations équipées d'un robinet d'arrêt, il peut être nécessaire de déplacer celui existant s'il se trouve à moins de 216 mm (8 1/2 po) de l'axe central des toilettes. Installez les toilettes à sec pour vérifier si le robinet d'arrêt doit être déplacé.

Le tuyau fourni dépassera d'environ 152 mm (6 po) de la toilette. Si le tuyau fourni n'atteint pas le robinet d'arrêt,

