

Verse™ | K-75791-4

Évier de cuisine à double cuve sur colonne/en sous-surface de 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po.
- Bassins larges/moyens
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Quincaillerie d'installation comprise
- Trois trous de robinet et un trou d'accessoire à droite



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	4
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Taille du trou pour savon/lotion:	1-7/16" (37 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-3/4" (94 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Grand bol à gauche
Longueur du bassin gauche:	14-3/16" (360 mm)
Largeur du bassin gauche:	15-11/16" (398 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9" (229 mm)
Longueur du bassin droit:	14-3/16" (360 mm)
Largeur du bassin droit:	15-11/16" (399 mm)
Profondeur du bassin droit:	9" (229 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-3129 Support d'évier en acier inoxydable, 12 1/4 x 13 3/4 po pour éviers de cuisine Undertone® et Verse™

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-3132 Support d'évier en acier inoxydable, 12 1/4 x 16 1/2 po pour éviers de cuisine Undertone® et Verse™

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine


K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

