

Highline® | K-76301-RA

Toilette allongée deux pièces avec siphon dissimulé 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- Le siphon dissimulé et les capuchons de boulons à bas profil Clean Caps® facilitent le nettoyage et améliorent le design
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Levier de déclenchement à droite en Polished Chrome
- Le robinet de chasse à cartouche de KOHLER utilise la force naturelle de la gravité et optimise la performance de chasse d'eau
- La cartouche Class Five® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Admissible aux remises aux consommateurs dans certaines municipalités
- Combinaison composée de la cuvette et du réservoir de toilette



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-23726 Traitement pour drains

K-9379 Levier de déclenchement

K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	10-5/8" x 8" (269 mm x 203 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/8" (137 mm)

Articles combinés inclus

- K-4467-RA Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse
- K-80020 Cuvette de toilette allongée avec siphon dissimulé





Installation

- Installation rapide à trois boulons
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.
- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

