

Primme® Manual | K-76322

Robinet de chasse de toilette, 6,0 l/chasse (1,6 gal/chasse)

Fonctionnalités

- Conçu pour un rendement optimal avec les toilettes KOHLER
- Conception de montage fixe
- Résistance à la chloramine sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Comprend un brise-vide et un contrôle d'arrêt



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)

Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Construction en laiton durable

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Technologie


- Technologie à piston ouvert non maintenue pour une activation précise

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



*10-3/4" (273 mm) minimum with a
6" (152 mm) critical level above the fixture



Installation

- Destiné aux installations de toilette avec raccord supérieur de couplage de 1 1/2 po (38 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

