

Veil® | K-76395

Cuvette de toilette intelligente allongée et compacte, au mur, à chasse double

Fonctionnalités

- Toilettes murales monopièce avec fonctionnalité de nettoyage intégrée
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Le matériel de montage est complètement dissimulé pour un look élégant et un nettoyage facile
- Chasse double offrant un choix entre 0,8 et 1,6 gal/chasse (3,0 et 6,0 l/chasse)
- Le tube en acier inoxydable permet de régler le jet, la position, la pression de l'eau, la température ainsi que les fonctions de pulsation et d'oscillation.
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- La fonction d'autonettoyage utilise des systèmes de lumière UV et d'eau électrolysée pour nettoyer automatiquement les surfaces du tube
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Système de désodorisation automatique
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Ouverture/fermeture du couvercle mains libres, activée par le mouvement
- Rince automatiquement les toilettes après utilisation
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Télécommande à écran tactile ACL en langue anglaise
- Plaque d'actionneur sans contact en Honed White
- Technologie de chasse double permettant de choisir entre une chasse complète ou partielle



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Plomberie brute:	Non applicable"
Type de chasse d'eau:	Assistée par pression
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.6 gpf (3 or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	2-9/16" (65 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Du rebord à la surface de l'eau:	5" (127 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

Produits et accessoires requis

- K-18647 Réservoir mural et support pour toilette intelligente Veil® K-76395, au mur

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Voir le guide d'installation et la vidéo d'installation pour des renseignements détaillés
-

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

