

Awaken® | K-76471-G

Trousse de colonne de douche HydroRail®-S, 6,6 l/min (1,75 gal/min)

Fonctionnalités

- Comprend la pomme de douche Awaken® K-72419-G, la douchette Awaken(R) K-72415-G, la colonne de douche HydroRail(R)-S K-45906 et un tuyau flexible rubané Awaken® de 60 po K-45982
- Le pulvérisateur évolué offre trois options : diffusion large, jets abondants ou pulvérisation ciblée et vigoureuse
- Le jet à diffusion large produit une pulvérisation englobante pour l'utilisation quotidienne
- La pulvérisation de jets abondants intenses diffuse un jet puissant idéal pour éliminer le shampooing des cheveux
- La pulvérisation ciblée et vigoureuse produit un jet destiné à soulager les muscles endoloris ou à servir au nettoyage
- La mini-manette simple permet de passer facilement d'un jet à l'autre.
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de la pomme de douche/douchette de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 45 lb/po² (3,1 bar)
- Le support de la glissière facilite le réglage de la hauteur et de l'angle de la douchette
- L'inverseur à la base de la colonne facilite le passage de la douchette à la pomme de douche



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la pomme de douche: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Débit maximal nominal de la douchette: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Pour utilisation avec les douches seulement
- Installation en moins de 60 minutes sans changement dans la plomberie intramurale (sous réserve de l'état de l'installation existante)
- Comprend un adaptateur qui s'adapte à la majorité des installations, mais peut nécessiter un K-1194630, K-1187917 ou K-1194302

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

IMPORTANT! La glissière doit être montée sur le pan à colombages dans les emplacements de fixation du haut et du bas. Ne pas utiliser et ne pas dépendre de dispositifs d'ancrage mural en plastique pour attacher la glissière.

Les codes de plomberie pourraient exiger l'installation d'un brise-vide atmosphérique en ligne sur les douchettes.

Consultez les codes locaux.

