

WaterTile® | K-77119

Jet corporel rond à 27 buses à fonction unique, 1,0 gal/min

Fonctionnalités

- Raccord 1/2 po NPT
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 552,6 kPa (80 lb/po²)
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Technologie

- La technologie d'injection d'air Katalyst® injecte de l'air dans l'eau, créant ainsi de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante
-

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des vannes de compensation automatique d'une valeur nominale de 1,6 gal/min (6,1 l/min) ou moins. Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Attention : Risque de blessure corporelle. Pour empêcher toute fluctuation de la température de l'eau et les brûlures, utilisez au moins deux jets corporels à 1,0 gal/min pour conserver la stabilité de la valve.

