

Tournant® | K-77515

Robinet d'évier de cuisine semi-professionnel avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- La tête de pulvérisation unique à trois fonctions vous permet d'accomplir les tâches de cuisine comme le nettoyage, le rinçage et le remplissage à l'aide des réglages Sweep®, BerrySoft® et flux aéré.
- Le jet Sweep® crée une lame d'eau puissante et large pour un nettoyage supérieur
- La pulvérisation BerrySoft® est légère et idéale pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
- Le système de fixation magnétique DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Le col de cygne pivotant à arche élevée et la rotation sur 360° offrent un dégagement supérieur pour remplir des casseroles et pour le nettoyage
- La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 10" (254 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Certaines finis KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus intensive
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-77687 Cartouche de filtre de rechange unique

K-77688 Paquet de 2 cartouches de filtre de rechange

K-99272 Rosace de robinet de cuisine à 3 trous


K-77685 Système de filtration d'eau à cartouche unique

K-77686 Système de filtration d'eau à cartouche double

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

