

Components® | K-77974-8

Poignées de robinet de lavabo de salle de bain Oyl

Fonctionnalités

- Deux poignées Oyl permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- À utiliser avec les becs Components K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 ou K-77969 (vendus séparément).
- S'assortit aux robinets, accessoires et composants de douche Components pour agrémenter votre salle de bain.
- Les robinets UltraGlide® avec la technologie Dry Stem sont conçus pour éliminer les fuites habituelles et pour offrir un contrôle en douceur et sans effort.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 372

NSF/ANSI/CAN 61

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-77965 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception à tube, 1,2 gal/min

ou

- K-77967 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception à tube, 1,2 gal/min

ou

- K-77968 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception rubanée, 1,2 gal/min


ou

- K-77969 Bec de robinet de lavabo de salle de bain avec conception en rangée, 1,2 gal/min
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

