

Components® | K-77999

Bec de baignoire au mur

Fonctionnalités

- Bec sans inverseur de 240 mm (9 7/16 po) avec raccord NPT
- Diamètre maximum du trou : 1 1/2 po
- S'assortit aux robinets, accessoires et composants de douche Components pour agrémenter votre salle de bain.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9-7/16" (240 mm)

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Produits et accessoires recommandés

K-78383 Porte-papier hygiénique vertical

K-78384 Porte-papier hygiénique double recouvert

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-78372 Porte-serviette de 18 po

K-78373 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-78375 Porte-serviette double

K-78377 Bras porte-serviette

K-78378 Crochet à peignoir


K-78379 Porte-serviette double

K-78382 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

