

Task™ Smart Divide® | K-80085-1PC

Évier de cuisine avec plan de travail à double cuve à installation sur surface/en sous-surface
Smart Divide® de 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po (914 mm)
- Double cuvette égale
- La fonction Smart Divide® offre une cloison de séparation de cuvette abaissée qui augmente la surface de travail et la polyvalence.
- Trou unique pour robinet
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Les angles parfaitement inclinés maximisent l'espace de la cuvette.
- Le jeu de passeroies de deux pièces offre de la commodité lors du rinçage et du drainage (convient au lave-vaisselle)
- Planche à découper en bambou durable avec patins en silicone pour plus de stabilité
- Les accessoires s'appuient et glissent pour faciliter la préparation des aliments
- Les tapis d'évier en silicone allant au lave-vaisselle aident à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile
- Les crépines d'évier empêchent les restes et autres débris de passer dans le drain



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bols égaux
Longueur du bassin gauche:	14-9/16" (370 mm)
Largeur du bassin gauche:	14-15/16" (379 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9-3/16" (233 mm)
Longueur du bassin droit:	14-12/16" (376 mm)
Largeur du bassin droit:	14-13/16" (377 mm)
Profondeur du bassin droit:	9-3/16" (233 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18
- Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface
- Les accessoires glissent sur les bordures de l'évier lorsque l'évier est monté en surface
- La planche à découper glisse sur le comptoir lorsque l'évier est monté en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

