

## Triton® Bowe® | K-800T20-4AKA

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,0 gal/min, avec débit aéré et poignées à levier, drain non inclus

### Fonctionnalités

- Construction en laiton et corps de robinet
- Installation à trois trous pour centres de 8 à 16 po.
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Sans drain et tige de levage
- Débit aéré résistant au vandalisme
- Poignées à levier
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po<sup>2</sup>).



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ CP Polished Chrome



## Codes/normes

*Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.*



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 372  
NSF/ANSI/CAN 61  
DOE - Energy Policy Act 1992  
EPA WaterSense®  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

Bec  
Portée du bec: 5-1/2" (140 mm)

Débit  
Débit du robinet: 1 gpm (3.8 l/min)

## Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique


## Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

