

Triton® Bowe® | K-800T20-5AKL

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,0 gal/min, avec débit laminaire et poignées à lame, drain non inclus

Fonctionnalités

- Construction en laiton et corps de robinet
- Installation à trois trous pour centres de 8 à 16 po.
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Sans drain et tige de levage
- Orifice de sortie résistant au vandalisme avec orifice de sortie laminaire
- Poignées à levier Wristblade
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-1/2" (140 mm)

Débit

Débit du robinet: 1 gpm (3.8 l/min)


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

