

## Triton® Bowe® | K-800T20-5ANA

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 0,5 gal/min, avec débit aéré et poignées à lame, drain non inclus

### Fonctionnalités

- Construction en laiton et corps de robinet
- Installation à trois trous pour centres de 8 à 16 po.
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Sans drain et tige de levage
- Débit aéré résistant au vandalisme
- Poignées à levier Wristblade
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po<sup>2</sup> (4,14 bar).



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ CP Polished Chrome



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 372  
NSF/ANSI/CAN 61  
DOE - Energy Policy Act 1992  
California Energy Commission (CEC)  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
CSA B651  
OBC

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-1/2" (140 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

## Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique


## Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

