

Triton® Bowe® | K-800T70-4AKA

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,0 gal/min, avec débit aéré, bec col de cygne et poignées à levier, drain non inclus

Fonctionnalités

- Construction en laiton et corps de robinet
- Débit aéré résistant au vandalisme
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Sans drain
- Poignées à levier
- Bec en col de cygne de 132 mm (5 3/16 po)
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec
Portée du bec: 5-3/16" (132 mm)

Débit
Débit du robinet: 1 gpm (3.8 l/min)


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

