

Triton® Bowe® | K-800T70-5AKC

Robinet de lavabo de salle de bain déployé

Fonctionnalités

- Robinet déployé à deux poignées pour centres de 203 mm à 406 mm (8 po à 16 po)
- Bec rigide/pivotant
- Les robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour garantissent des performances durables pendant toute leur durée de vie.
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²)
- Orifice de sortie à écoulement libre avec régulateur de débit d'eau au bas du bec
- Poignées à palette résistantes au vandalisme conformes à l'ADA avec indicateurs rouges et bleus
- Sans drain
- Construction en laiton et corps de robinet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI/CAN 372
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-3/16" (132 mm)

Drain avec trop-plein: [object Object]

Débit

Débit du robinet: 1 gpm (3.8 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

