

Triton® Bowe® | K-800T70-5ANA

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 0,5 gal/min, avec débit aéré, bec col de cygne et poignées à lame, drain non inclus

Fonctionnalités

- Construction en laiton et corps de robinet
- Débit aéré résistant au vandalisme
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Sans drain
- Poignées à levier Wristblade
- Bec en col de cygne de 132 mm (5 3/16 po)
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po² (4,14 bar).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-3/16" (132 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

