

Triton® Bowe® | K-810T71-5AFA

Robinet d'évier de cuisine, 1,8 gal/min, avec bec col de cygne de 9 5/16 po, pulvérisateur latéral au fini assorti, débit aéré et poignées à lame

Fonctionnalités

- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Aérateur résistant au vandalisme. Aérateurs à débit inférieur disponibles
- Poignées à palette avec indications rouge et bleu.
- Bec rigide/pivotant à col de cygne
- Sans drain
- Débit maximum de 6,8 l/min (1,8 gal/min) à 4,14 bar (60 lb/po²)
- Pulvérisateur latéral au fini assorti avec inverseur intégré



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9-5/16" (236 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Laiton
 - Corps de robinet en laiton
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 po (203 mm)
- Installation à quatre trous

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Percez le trou pour le pulvérisateur latéral d'un minimum de 127 mm (5 po) du centre de la poignée à levier.

