

Maxstow® | K-81144

Armoire à pharmacie, 15 po L x 24 po H

Fonctionnalités

- La configuration innovante des tablettes en quinconce permet de ranger aussi bien des petits objets que des grands.
- Les tablettes profondes sont conçues pour les grands contenants.
- Design profilé qui épouse le mur pour un look épuré.
- Miroir sur le devant de la porte et à l'intérieur.
- Trois tablettes fixes — une sur toute la largeur et deux partielles.
- Charnières réglables de deux façons avec capacité d'ouverture à 108 degrés pour un accès aisé à l'armoire



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ DA1 Dark Anodized Aluminum



Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de bois: Panneau de fibres de densité moyenne

Type de miroir: Bord poli

Gabarit de découpe

Largeur: 19-5/16" (491 mm)

Profondeur: 3-3/16" (81 mm)

Matériel

- Aluminium résistant à la rouille.
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface facile sans découpage du mur.
- Réversible, peut être installée avec la charnière à droite ou à gauche.
- Quincaillerie de fixation incluse
- Comprend une trousse de panneau latéral réversible (blanc et gris) pour s'agencer à votre décor

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Lorsque vous déterminez la hauteur de l'armoire, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles pour l'ouverture de la porte en miroir (comme un robinet). Une distance de 3 po (76 mm) minimum est requise.

Cette armoire est conçue pour une ouverture de porte vers la droite ou la gauche. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstructions.

Pour une installation en surface, utilisez des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées pour la capacité de poids de ce produit.

