

Maxstow® | K-81149

Armoire à pharmacie, 30 po L x 40 po H

Fonctionnalités

- La configuration innovante des tablettes en quinconce permet de ranger aussi bien des petits objets que des grands.
- Les tablettes profondes sont conçues pour les grands contenants.
- Design profilé qui épouse le mur pour un look épuré.
- Miroir sur le devant de la porte et à l'intérieur.
- Quatre tablettes fixes.
- Charnières réglables de deux façons avec capacité d'ouverture à 108 degrés pour un accès aisé à l'armoire



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ DA1 Dark Anodized Aluminum



Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de bois: Panneau de fibres de densité moyenne

Type de miroir: Bord poli

Gabarit de découpe

Largeur: 38-13/16" (986 mm)

Profondeur: 3-3/16" (81 mm)

Matériel

- Aluminium résistant à la rouille.
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface facile sans découpage du mur.
- Réversible, peut être installée avec la charnière à droite ou à gauche.
- Quincaillerie de fixation incluse
- Comprend une trousse de panneau latéral réversible (blanc et gris) pour s'agencer à votre décor

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Lorsque vous déterminez la hauteur de l'armoire, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles pour l'ouverture de la porte en miroir (comme un robinet). Une distance de 3 po (76 mm) minimum est requise.

Cette armoire est conçue pour une ouverture de porte vers la droite ou la gauche. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstructions.

