

Triton® Bowe® | K-815T20-4AHA

Robinet d'évier de cuisine, 1,5 gal/min, avec bec pivotant de 8 3/16 po, débit aéré et poignées à levier

Fonctionnalités

- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Aérateur résistant au vandalisme
- Poignées à levier résistantes au vandalisme avec indications rouge/bleu.
- Bec pivotant de 208 mm (8 3/16 po)
- Sans drain
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 8-3/16" (208 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique

Matériel

- Laiton
- Corps de robinet en laiton


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les centres de 8 po (203 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

