



Triton® Bowe® | K-820T20-5AFA

Robinet d'évier

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Bec rigide
- Robinet en céramique et laiton de 1/4 tour
- Débit maximum de 6,8 l/min (1,8 gal/min) à 4,14 bar (60 lb/po²)
- Aérateur résistant au vandalisme
- Poignées à levier en métal résistantes au vandalisme de 4 1/16 po
- Drain vendu séparément



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 01:11 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Poignée

Dégagement de la poignée: 3" (76 mm)

Bec

Portée du bec: 7-15/16" (201 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.75 gpm (6.6 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume


Matériel

- Construction en laiton massif avec placage en chrome épais pour les applications commerciales exigeantes

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet





Installation

- Tiges d'entrée excentriques pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

