

PureWash® E820 | K-8298-CR

Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

Fonctionnalités

- L'élément chauffant hybride fournit continuellement de l'eau chaude pour un confort constant
- Télécommande portative élégante avec deux préréglages utilisateurs programmables
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- Réglage de la température et de la pression de l'eau
- Jet intermittent ou oscillant
- Siège chauffant avec cinq paramètres de température réglables
- La fonction autonettoyante utilise la lumière UV pour nettoyer automatiquement les surfaces de la baguette
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Désodorisation automatique par filtre au carbone pour contrôler les odeurs
- Fonctionnalité Quiet-Close™ pour empêcher le siège de claquer
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Siège ergonomique profilé pour un confort d'utilisation
- Convient à la plupart des toilettes allongées



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

ASME A112.4.2/CSA B45.16

UL 1431

CSA C22.2 No. 64

CSA C22.2 No. 68

cUL Listed

UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de forme de siège:	Allongée
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Fabriqué en plastique
-

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, 15 A, 60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation:	43" (1092 mm)
------------------------------------	---------------

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Nécessite le raccordement à la conduite d'alimentation en eau de la toilette. Tous les tuyaux et raccords sont inclus
- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Connecter le siège à une alimentation en eau froide fournissant de l'eau d'une qualité d'eau potable à une pression de 20 lb/po² à 80 lb/po² (139 kPa à 551 kPa). N'installez pas ce siège dans un endroit où : (1) des éclaboussures d'eau pourraient survenir sur le produit ou (2) une humidité excessive, des niveaux d'humidité élevés ou de la condensation sont présents. Cela permettra d'éviter d'endommager les composants électroniques.

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Il est possible d'utiliser une seule rallonge à condition que le « Type » de rallonge commence avec « SJ », qu'elle soit de calibre 12, qu'elle soit mise à la terre (12/3), qu'elle ne dépasse pas 25 pi, et qu'elle soit branchée dans une prise GFCI.

