



Triton® Bowe® | K-830T40-4A

Robinet d'évier de service

Fonctionnalités

- Entraxes de 8 po (203 mm)
- Sortie mur-bec de 187 mm (7 3/8 po) avec renfort mural et crochet pour seau
- Robinet en céramique et laiton de 1/4 tour
- Débit maximum de 13,5 gal/min (51 l/min) à 60 lb/po² (4,1 bars)
- Poignées à levier métallique anti-vandalisme de 2 7/16 po
- Drain vendu séparément



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:47 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Poignée

Dégagement de la poignée: 2-7/16" (62 mm)

Bec

Portée du bec: 4-3/8" (112 mm)

Débit

Débit du robinet: 13.5 gpm (51.1 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction en laiton massif avec placage en chrome épais pour les applications commerciales exigeantes


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Tiges d'entrée excentriques pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

