

Triton® Bowe® | K-830T70-5AEA

Robinet d'évier

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Bec col de cygne pivotant/rigide
- Robinet en céramique et laiton de 1/4 tour
- Débit maximum de 2,0 gal/min (7,6 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Aérateur résistant au vandalisme
- Poignées à levier en métal résistantes au vandalisme de 4 1/16 po
- Des arrêts d'alimentation intégrés avec clé de verrouillage pour un accès facile et pratique
- Drain vendu séparément



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Poignée

Dégagement de la poignée: 3" (76 mm)

Bec

Portée du bec: 5-1/8" (130 mm)

Débit

Débit du robinet: 2 gpm (7.6 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction en laiton massif avec placage en chrome épais pour les applications commerciales exigeantes


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Tiges d'entrée excentriques pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

