



Imperator® | K-8334

Baignoire autoportante, 65 3/4 po x 31 po

Fonctionnalités

- Conception autoportante pour un centre d'attraction percutant dans votre salle de bains
- Profondeur de 432 mm (17 po) pour une expérience d'immersion complète
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Drain central à commande au pied avec couvre-drain KOHLER Lithocast®



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 20:40 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	50-1/8" x 22-3/8" (1273 mm x 568 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	64-1/2" x 29-5/8" (1639 mm x 753 mm)
Profondeur de l'eau:	16-15/16" (430 mm)
Capacité en eau:	94.61 gal (358.1 L)
Charge minimale au sol:	90.9 lbs/ft²
Poids:	360 lbs (163.3 kg)

Matériel

- Résine coulée lustrée KOHLER Lithocast®

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Autoportantes

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient. Prévoyez un espace libre de 76 mm (3 po) autour du tuyau d'évacuation sur le revêtement de plancher fini afin d'éviter toute interférence avec le corps du drain pendant l'installation.

