

Triton® Bowe® | K-837T60-4A

Robinet d'évier de service

Fonctionnalités

- Entraxes de 8 po (203 mm)
- Orifice de sortie mur-bec de 186 mm (7 5/16 po) avec renfort mural et crochet de seau
- Robinet en céramique et laiton de 1/4 tour
- Débit maximum de 13,5 gal/min (51 l/min) à 60 lb/po² (4,1 bars)
- Poignées à levier métallique anti-vandalisme de 2 7/16 po
- Bec fileté pour raccord de tuyau
- Reniflard atmosphérique pour empêcher le refoulement (non destiné à une pression continue)
- Drain vendu séparément



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Poignée

Dégagement de la poignée: 2-7/16" (62 mm)

Bec

Portée du bec: 7-5/16" (186 mm)

Débit

Débit du robinet: 13.5 gpm (51.1 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Construction en laiton massif avec placage en chrome épais pour les applications commerciales exigeantes


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Tiges d'entrée excentriques pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

