

Bellwether® | K-837

Baignoire en alcôve de 60 po x 30 1/4 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Des lignes nettes et un style élancé ajoutent un attrait contemporain à toute salle de bain
- Hauteur de tablier de 14 po pour des entrées et sorties faciles
- Taille standard qui simplifie l'installation dans les projets de rénovation
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Larges rebords qui constituent un espace de rangement supplémentaire
- Tablier intégral
- Soutien lombaire intégral



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
17	Teal
34	Fresh Green
42	Aspen Green



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-11/16" (69 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	48-3/4" x 19-5/16" (1238 mm x 491 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54-11/16" x 21-3/16" (1389 mm x 538 mm)
Profondeur de l'eau:	9" (229 mm)
Capacité en eau:	32.6 gal (123.4 L)
Charge minimale au sol:	52 lbs/ft²
Poids:	310 lbs (140.6 kg)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC

K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC

K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur


K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Drain à gauche

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

