

Kingston™ Ultra | K-84325-L

Cuvette de toilette à installation murale avec raccord supérieur et attaches de bassin hygiénique

Fonctionnalités

- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Évacuation siphonique
- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- 1,0 gal/chasse (3,8 l/chasse), 1,1 gal/chasse (4,2 l/chasse), 1,28 gal/chasse (4,8 l/chasse), ou 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse) selon le robinet de chasse spécifié.
- Zone d'eau de 11 x 8,25 po (279 mm x 210 mm).
- Les cuvettes de toilette en porcelaine vitrifiée à installation murale résisteront à une force verticale allant jusqu'à 1 000 lb.
- Attaches pour bassin hygiénique comprises



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

For ADA compliance, the rear grab bar may need to be shifted or split.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Type d'installation:	Au mur
Type de chasse d'eau:	Évacuation siphonique
Débit de la chasse d'eau:	1.0 or 1.6 gpf (3.8 or 6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	11" x 8-1/4" (279 mm x 210 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-13/16" (148 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal:	25 gpm (94.6 l/min)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


Technologie

- Chasse d'eau améliorée adaptée au retrait du couvercle de siège de toilette.
- Repensé pour une solide performance de chasse dans les bâtiments avec une pression ou un débit d'eau plus faibles.
- La plaque avec mastic moulé résiste aux bris.
- La nouvelle conception élimine les fuites de gaz, les éclaboussures et le déchetage de papier.

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Ce produit remplace le modèle K-4325-L

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45 °.

Ce produit doit être utilisé avec une contrepartie homologuée WaterSense avec le même volume de chasse d'eau nominal pour garantir que l'ensemble du système répond aux critères de cette spécification en termes d'économie d'eau et de rendement.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

