

Bellwether® | K-847

Baignoire en alcôve de 66 po x 32 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Des lignes nettes et un style élané ajoutent un attrait contemporain à toute salle de bain
- Hauteur de tablier de 16,5 po pour des entrées et sorties faciles.
- Taille standard qui simplifie l'installation dans les projets de rénovation
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Larges rebords qui constituent un espace de rangement supplémentaire



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462
ADA
ICC/ANSI A117.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-9/16" (64 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	50-3/4" x 20-5/16" (1289 mm x 516 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	58-7/16" x 22-5/8" (1484 mm x 575 mm)
Profondeur de l'eau:	11-11/16" (297 mm)
Capacité en eau:	49 gal (185.5 L)
Charge minimale au sol:	57 lbs/ft ²
Poids:	380 lbs (172.4 kg)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton





Installation

- Drain à gauche
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

