

Tea-for-Two® | K-850

Baignoire encastrée, 60 x 32 po

Fonctionnalités

- 60 po L x 32 po La x 18-1/4 po H
- La seule baignoire pour deux personnes qui s'insère dans une alcôve standard de 5 pi
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
58	Thunder Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	3" (77 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	40-1/2" x 20" (1029 mm x 508 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	52-3/4" x 24" (1340 mm x 610 mm)
Profondeur de l'eau:	13-5/8" (346 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	58 lbs/ft ²
Poids:	250 lbs (113.4 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 58-1/2" x 30-1/2" (1486 mm x 775 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

- K-586 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Tea-for-Two, 60 po
- K-1179 Joint-d'étanchéité-pour-carrelage, 180-po
- K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
- K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
- K-23726 Traitement pour drains
- K-1172 Pieds réglables pour utilisation sur les baignoires Vintage®, Maestro™ et Tea-for-Two® de 5 pi
- K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur


Produits et accessoires requis

- K-23857 Robinetterie de drain de baignoire
- ou
- K-78440 Drain de baignoire escamotable à câble 33 po




Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-23856-NA)



Installation

- Installation encastrée, en alcôve ou en sous-surface
- Nécessite le drain de baignoire escamotable à câble et la quincaillerie de drain de baignoire (vendus séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

