

Tea-for-Two® | K-852-GH0

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée 60 x 32 po

Fonctionnalités

- Les 44 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui enveloppent, soutiennent et massent le corps.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Clavier de commande illuminé
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Soutien lombaire intégral



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASME A112.19.7/CSA B45.10
ASTM F462
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
ADA
ICC/ANSI A117.1
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	1-7/16" (37 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	42-1/8" x 20-13/16" (1070 mm x 528 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	53-1/8" x 24-1/4" (1349 mm x 615 mm)
Profondeur de l'eau:	13-5/8" (346 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	60 lbs/ft²
Poids:	350 lbs (158.8 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 58-1/2" x 30-1/2" (1486 mm x 775 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

- K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
- K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
- K-586 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Tea-for-Two, 60 po
- K-1179 Joint-d'étanchéité-pour-carrelage, 180-po
- K-23726 Traitement pour drains
- K-1172 Pieds réglables pour utilisation sur les baignoires Vintage®, Maestro™ et Tea-for-Two® de 5 pi
- K-23725 Nettoyant pour fonte

Produits et accessoires requis

- K-23857 Robinetterie de drain de baignoire
- ou
- K-78440 Drain de baignoire escamotable à câble 33 po

Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Soufflante: 120 V, 10 A


Élément chauffant: 120 V, 5 A, 60 Hz



Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.
- Deux circuits dédiés de 120 V requis.
- Nécessite le drain de baignoire escamotable à câble et la quincaillerie de drain de baignoire (vendus séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

Si vous relocalisez le moteur du souffleur, ne déplacez pas ou ne modifiez pas le té en PVC ou la tubulure flexible spiralée qui est connectée au souffleur. Suivre les instructions de déplacement à la lettre. Fournir un accès pour l'entretien du souffleur.

