

Tea-for-Two® | K-856-V

Baignoire à hydromassage Effervescence encastrée, 66 po x 36 po

Fonctionnalités

- Elle est munie de 6 jets d'hydromassage réglables individuellement pour diriger l'écoulement d'eau selon vos goûts
- Pompe à vitesse variable pour régler l'intensité de l'hydromassage
- 10 jets dorsaux ciblant le bas du dos et les épaules pour soulager la tension et favoriser la respiration profonde
- Coussin réglable à 2 jets pour le cou procurant un massage stimulant et décontractant
- La chromothérapie vous permet de sélectionner votre couleur préférée, en fonction de votre humeur.
- Élément chauffant intégré
- Clavier électronique.
- Télécommande
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Perçage pour barres d'appui (requises); vendues séparément



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
58	Thunder Grey
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASME A112.19.7/CSA B45.10
ASTM F462
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/2" (64 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	1-15/16" (50 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45" x 25" (1143 mm x 635 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	58" x 29" (1473 mm x 737 mm)
Profondeur de l'eau:	18" (457 mm)
Capacité en eau:	96 gal (363.4 L)
Charge minimale au sol:	81 lbs/ft²
Poids:	510 lbs (231.3 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 65-1/2" x 35-1/2" (1664 mm x 902 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-587 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire ordinaire Tea-for-Two de 66 po
K-1179 Joint-d'étanchéité-pour-carrelage, 180-po
K-23726 Traitement pour drains
K-9696 Trousse de robinetterie pour baignoire à hydromassage avec 6 jets
K-23725 Nettoyant pour fonte

Produits et accessoires requis

- K-9653 Barres d'appui pour baignoires à hydromassage avec ensemble spa/massage
- ou
- K-23857 Robinetterie de drain de baignoire
- ou
- K-78440 Drain de baignoire escamotable à câble 33 po

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe, Élément chauffant: 240 V, 20 A, 50/60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Pompe:	240 V, 11 A, 50/60 Hz
Nombre de vitesses:	Variable
Élément chauffant:	240 V, 6 A, 1500 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré
- Nécessite le drain de baignoire escamotable à câble et la quincaillerie de drain de baignoire (vendus séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

Les baignoires à hydromassage en fonte émaillée sont extrêmement lourdes, ce qui fait en sorte que quelques installations sur podium sont difficiles à effectuer. La séparation du podium/pourtour est recommandée si l'installation est effectuée dans un comptoir.

