

## Tea-for-Two® | K-865-JHM

Baignoire à hydromassage encastrée/en sous-surface, 71 3/4 po x 36 po

### Fonctionnalités

- Six jets d'hydromassage Proflex® réglables individuellement pour diriger le débit et la direction de l'eau selon vos goûts
- Élément chauffant intégré
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Soutien lombaire intégral
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès
- Surface inférieure texturée
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et excellent rapport qualité-prix grâce à 6 jets complètement réglables



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| NY | Dune        |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2  
ASME A112.19.7/CSA B45.10  
ASTM F462  
UL 1795  
CSA C22.2 No. 218.2  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
cUL Listed  
UL Listed

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                            |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-3/16" (56 mm)                                                       |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-1/16" (53 mm)                                                       |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 49" x 22" (1245 mm x 559 mm)                                          |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 62" x 28" (1575 mm x 711 mm)                                          |
| Profondeur de l'eau:                  | 17" (432 mm)                                                          |
| Capacité en eau:                      | 89 gal (336.9 L)                                                      |
| Charge minimale au sol:               | 69 lbs/ft²                                                            |
| Poids:                                | 455 lbs (206.4 kg)                                                    |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 70-1/4" x 34-1/2" (1784 mm x 876 mm) |

## Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

## Produits et accessoires recommandés

- K-582 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire ordinaire Tea-for-Two de 72 po
- K-1179 Joint-d'étanchéité-pour-carrelage, 180-po
- K-23726 Traitement pour drains
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- 1015255 Trousse de garniture de jet

## Produits et accessoires requis

- K-23857 Robinetterie de drain de baignoire
- ou
- K-78440 Drain de baignoire escamotable à câble 33 po

## Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pompe:             | 120 V, 15 A, 60 Hz |
| Élément chauffant: | 120 V, 15 A, 60 Hz |

## Caractéristiques des composants électriques


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Pompe:              | 120 V, 7 A, 60 Hz  |
| Nombre de vitesses: | Single             |
| Élément chauffant:  | 120 V, 12 A, 60 Hz |

## Garantie


Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-23856-NA)



Drop-in Rim Detail



Blower Motor Access  
20" (508 mm) W x  
15" (381 mm) H Min



## Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

