

Riverby® | K-8668-5UA2

Évier de cuisine simple en sous-surface de 686 mm (27 po)

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 30 po (762 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Cinq grands trous pour robinet
- La cuvette s'incline vers le drain pour réduire au minimum l'accumulation d'eau
- Le drain excentré augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci.
- Comprend la passoire avec planche à découper intégrale K-6239 et le support d'évier K-9137



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black
TRF	Truffle



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	5
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	30" (762 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	24-1/4" (616 mm)
Largeur du bassin:	15-13/16" (402 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®


Produits et accessoires recommandés

1411886 Trousse de montage en sous-surface 23 po
K-23726 Traitement pour drains
K-23725 Nettoyant pour fonte
K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

