

Riverby® | K-8679-3A2

Évier de cuisine à double cuve installation sur surface de 838 mm (33 po)

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 838 mm (33 po).
- Double cuvette égale
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Trois trous de robinet.
- La cuvette s'incline vers le drain pour réduire au minimum l'accumulation d'eau
- Les drains excentrés augmentent l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous de celui-ci
- Comprend la passoire avec planche à découper intégrale K-6239 et support d'évier K-9238



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	3
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (99 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	33" (838 mm)
Configuration du bassin:	Bols égaux
Longueur du bassin gauche:	14-5/16" (363 mm)
Largeur du bassin gauche:	15-13/16" (402 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9" (229 mm)
Longueur du bassin droit:	14-5/16" (364 mm)
Largeur du bassin droit:	15-13/16" (402 mm)
Profondeur du bassin droit:	9" (229 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-9238 Support d'évier pour K-8679

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte


K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

