

Bellwether® | K-875

Baignoire en alcôve de 60 po x 32 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Hauteur de tablier de 15 po pour des entrées et sorties faciles
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Rebords larges pour un espace de rangement fonctionnel – 4 po à l'avant et 3 po à l'arrière
- Tablier intégral
- Soutien lombaire intégral



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-1/2" (63 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	43-7/8" x 21" (1114 mm x 533 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	51-1/4" x 23-5/16" (1302 mm x 592 mm)
Profondeur de l'eau:	11-5/16" (287 mm)
Capacité en eau:	44 gal (166.6 L)
Charge minimale au sol:	52 lbs/ft²
Poids:	327 lbs (148.3 kg)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
- La rugosité de la surface extérieure peinte peut varier d'un produit à l'autre.

Produits et accessoires recommandés

- K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
- K-23726 Traitement pour drains
- K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-23725 Nettoyant pour fonte
- K-14426 Bec de baignoire au mur
- K-14427 Bec de baignoire au mur
- K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

Produits et accessoires requis


- K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



Note: To clear the bath rim end wall, a minimum 7" (178 mm) bath spout is recommended. Water flow from angled bath spouts less than 7" (178 mm) may also provide needed clearance.



Installation

- Bride incorporée
- Drain à gauche
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

