

Rêve® | K-892

Baignoire encastrée, 67 x 36 po

Fonctionnalités

- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral à chaque extrémité
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- S'agence à d'autres produits de la collection Rêve



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2
ASTM F462

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	1" (25 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	49" x 26-1/2" (1245 mm x 673 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	62-1/2" x 29-1/4" (1588 mm x 743 mm)
Profondeur de l'eau:	15-1/4" (387 mm)
Capacité en eau:	90 gal (340.7 L)
Charge minimale au sol:	78 lbs/ft²
Poids:	435 lbs (197.3 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 66-1/2" x 35-1/2" (1689 mm x 902 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
- La rugosité de la surface extérieure peinte peut varier d'un produit à l'autre.

Produits et accessoires recommandés

K-137 Trousse d'installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire Rêve de 67 po

K-1179 Joint-d'étanchéité-pour-carrelage, 180-po

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente


ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain central
- Montage en surface ou en sous-surface.
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo et un tuyau en PVC (vendus séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

Un bec de baignoire de 7 po (178 mm) minimum est recommandé pour le dégagement de la bordure latérale avec trop-plein.

Un bec de baignoire de 10 po (254 mm) minimum est recommandé pour le dégagement de la bordure du mur d'extrémité.

