

## Salient® | K-9055

Base de douche en alcôve, 60 po x 36 po, drain central

### Fonctionnalités

- Base de douche spacieuse offrant amplement d'espace pour la douche
- La surface antidérapante Safeguard® procure une excellente traction sous le pied
- Seuil unique pour installation dans une alcôve à rebord intégral à trois brides de carrelage.



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |              |
|----|--------------|
| 0  | White        |
| 96 | Biscuit      |
| NY | Dune         |
| 58 | Thunder Grey |
| 7  | Black Black  |



---

## Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ASTM F462

---

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Emplacement du drain:                            | Au centre              |
| Diamètre du trou de drainage:                    | 3-3/8" (86 mm)         |
| Surface plane minimale pour le rebord de douche: | 1-15/16" (49 mm)       |
| Charge minimale au sol:                          | 35 lbs/ft <sup>2</sup> |
| Poids:                                           | 220 lbs (99.8 kg)      |

---

## Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
- 

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-9132 Drain de douche rond à utiliser avec tuyau en plastique, joint d'étanchéité compris

K-706009-D3 Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur


K-706009-L Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

---

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Drain central

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installation de cales peut être nécessaire pour mettre l'accessoire de niveau.

L'installation de cales entre l'ossature et l'accessoire pourrait être nécessaire.

La tolérance d'ouverture du montant est de +6 mm (1/4 po), -0 mm (0 po).

La trousse de production/contrôle de la vapeur KOHLER est conçue pour être utilisée avec ce produit. Kohler Co. n'est pas responsable des problèmes rencontrés lors de l'installation et de l'utilisation de générateurs de vapeur d'autres fabricants.

