

Archer® | K-9393

Base de douche en alcôve, 42 po x 42 po, drain central

Fonctionnalités

- Seuil peu élevé pour une entrée et une sortie faciles
- Drain à couvercle amovible
- Seuil unique pour installation dans une alcôve
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
58	Thunder Grey



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	3-3/8" (86 mm)
Surface plane minimale pour le rebord de douche:	2-5/8" (66 mm)
Charge minimale au sol:	20 lbs/ft ²
Poids:	44 lbs (20 kg)

Matériel

- Acrylique
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-9132 Drain de douche rond à utiliser avec tuyau en plastique, joint d'étanchéité compris

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain central

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installation de cales peut être nécessaire pour mettre l'accessoire de niveau.

L'installation de cales entre l'ossature et l'accessoire pourrait être nécessaire.

La tolérance d'ouverture du montant est de +6 mm (1/4 po), -0 mm (0 po).

