

Archer® | K-9394

Base de douche en alcôve 48 po x 48 po, drain central

Fonctionnalités

- Seuil peu élevé pour une entrée et une sortie faciles
- Drain à couvercle amovible
- Seuil unique pour installation dans une alcôve
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	3-3/8" (86 mm)
Surface plane minimale pour le rebord de douche:	2-5/8" (66 mm)
Charge minimale au sol:	20 lbs/ft ²
Poids:	54 lbs (24.5 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-9132 Drain de douche rond à utiliser avec tuyau en plastique, joint d'étanchéité compris

K-706008-D3 Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 43 5/8 po à 47 5/8 po l x 74 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706008-L Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 44 11/16 po à 47 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706010-L Porte de douche coulissante, 44 5/8 po à 47 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-706011-L Porte de douche coulissante, 44 5/8 po à 47 5/8 po l x 82 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-706014-D3 Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 44 5/8 po à 47 5/8 po l x 74 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706014-L Porte de douche coulissante bidirectionnelle, 44 5/8 po à 47 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706016-L Porte de douche coulissante, 44 5/8 po à 47 5/8 po l x 74 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-706017-L Porte de douche coulissante, 44 5/8 po à 47 5/8 po l x 82 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



Installation

- Drain central
-

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installation de cales peut être nécessaire pour mettre l'accessoire de niveau.

L'installation de cales entre l'ossature et l'accessoire pourrait être nécessaire.

La tolérance d'ouverture du montant est de +6 mm (1/4 po), -0 mm (0 po).

